


OSCULATI

Dudge 77 electric table pedestal

Gamba tavolo elettrica Dudge 77



Tutti i file (testi e immagini) contenuti nel seguente documento sono proprietà della Osculati S.r.l. , pertanto è vietata la riproduzione integrale o parziale a terzi senza l'autorizzazione scritta e non ne è permesso altro utilizzo. Grazie per la scelta.

All files (text and images) included in the following document are property of Osculati S.r.l. , therefore their partial or total reproduction to a third part or any different use without a written authorization is forbidden. Thank you for your choice.

Osculati S.r.l.
via Pacinotti, 12
20054 Segrate MI
tel 02 2699 111 ; fax 02 2699 1120
www.osculati.com; info@osculati.it

Code 48.733.12/24 - 48.731.12/24 - 48.732.12/24

Operation Instructions

Istruzioni d'utilizzo

Dudge 77 electric table legs, available in Round and Square versions, made of anodised aluminium (silver or black) with IP66 protection rating.
Height from 378 to 778 mm and load capacity up to 100 kg.

Available models:

Code	Description	Color	mm
48.733.12/24	Dudge 77 Round	Silver	Ø 200
48.731.12/24	Dudge 77 Square	Silver	200 x 200
48.732.12/24	Dudge 77 Square	Black	200 x 200
48.730.02 - 48.833.12/24 48.831.12/24	Control unit for synchronised operation of table legs		


Control systems available:

- Switch (ON)-OFF-(ON)
- Control unit (for connections, see dedicated manual)

Control system with switch (ON)-OFF-(ON)

Specifications:

- The switch must be a bipolar On-Off-On switch (at least 6 pins).
- Connect the table leg to pins 1 and 2 of the switch (top row).
- Connect the 12/24V power supply to the central pins 3-4.
- Connect Pin 1 to Pin 6 using a wire.
- Connect Pin 2 to Pin 5 using a wire.



Gambe tavolo elettriche Dudge 77, disponibili nelle versioni Round e Square, realizzate in alluminio anodizzato (argento o nero) con grado di protezione IP66.
Altezza da 378 a 778 mm e portata fino a 100 kg.

Modelli disponibili:

Codice	Descrizione	Colore	mm
48.733.12/24	Dudge 77 Round	Argento	Ø 200
48.731.12/24	Dudge 77 Square	Argento	200 x 200
48.732.12/24	Dudge 77 Square	Nero	200 x 200
48.730.02 - 48.833.12/24 48.831.12/24	Centralina di controllo per lavoro in sincrono delle gambe tavolo		

Possibilità di diversi sistemi di comando:

- Interruttore (ON)-OFF-(ON)
- Centralina (per i collegamenti vedere manuale dedicato)

Sistema di comando con interruttore (ON)-OFF-(ON)

Specifiche:

- Interruttore deve essere bipolare On-Off-On (almeno 6 pin).
- Collegare gamba tavolo a Pin 1 e 2 dell'interruttore (riga superiore).
- Collegare alimentazione 12/24V ai pin centrali 3-4.
- Collegare Pin 1 a Pin 6 tramite un ponticello.
- Collegare Pin 2 a Pin 5 tramite un ponticello.

