

PRODUKTBLAD

Bärläktssteg cc 300 mm

Art nr 0762..



Benders Bärläktssteg används på hus med fasadhöjd på högst 4 meter och taklutningen max 45 grader för att på ett säkert sätt ta sig upp till skorstenen, takbryggan m.m. Kravställningen kan skilja mellan olika områden. Bärläktssteg kan kräva kompletteras med säkerhetskrok för livlina. Kolla alltid vad som gäller i ditt område!

Bärläktssteg monteras enkelt genom att haka byglarna över både takpanna och bärläkten i pannans lägsta del. Notera att läkten inte får vara skarvad eller vara försvagad av t ex kvistar där bärläktsstegen skall sitta.

Vid montering av bärläktssteg behöver urspårning av pannan göras. Detta förhindrar att pannan lyfts. Vid falsat lertegel måste både övre och undre pannan spåras ur. Bärläktsstegen skall monteras på rad rakt ovanför varandra och får inte förskjutas i sidled.

Bärläktssteget är ställbart och kan användas för läktjocklek 25-45 mm.

Bärläktssteg cc 300 mm används till vår takpanna Pa-
lema 2-kupig, som har en byggbredd på 300 mm.



Artikelinformation

Vikt	1,0 kg
Material	Förzinkat stål
Yta	Pulverlackerad
Färg	Svart (20), tegelröd (24), galvad (90)
Antal st/kartong	10 st
Antal st/pall	160 st