



# ORAPI 303

## GÄNGLÅSNING MED MEDIUMSTYRKA


### PRODUKTBESKRIVNING

Orapi 303 är en anaerobisk låsvätska som används till gängor, hylsor och lager som kräver en normal låsning. Låsningen har hög motståndskraft mot vibrationer. Låser, tätar och förebygger korrosion. Motsåndskraftig mot oljor, kemikalier och de flesta gaser som används inom industrin. Ekonomisk: tack vare den V-formade flaskan får användaren ut 100% av vätskan (en 50 ml flaskan räcker upp till 600 M10 bultar). Gänglåsningen kan demonteras med hjälp av handverktyg.

**Godkännanden:** NSF S6 164829.

### BRUKSANVISNING

Ytorna skall vara rena och torra. Låsningen stryks mot gängorna. Delarna sätts ihop och låsningen är färdig. Låt härda minst 10-15min. För att förkorta härdningstiden (t.ex. på rostfritt stål, eller när det är kallt), använd Activator 3140 (015). Produkten förvaras svalt och skyddad mot ljus. Vätskan får ej hällas tillbaka i flaskan.



### TEKNISK INFO

Färg	Blå
Härdningstid	10 - 25 min
Full styrka	12 - 24 timmar
Temperaturområde	-60°C...+150°C (+230°C utan vibrationer)
Spaltfyllnad	0,05 - 0,3 mm
Lösgöringsmotstånd	15 - 20 Nm (M10 bult)
Applikation	upp till M16 M36 med små gängor

Art.nr: 1303F3

50 ML

ORAPI NORDIC AB

Stenrösvägen 10 - 01260 Vanda - FINLAND

Tel. +46 (0)18 50 60 10 - E-mail: [info@orapi.se](mailto:info@orapi.se) - VAT nr. SE 516403-253301

Internet: [www.orapi.se](http://www.orapi.se) - Webshop: [www.orapistore.se](http://www.orapistore.se)

